



# CorePro LED spot MV



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma için mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	36°
Işık Akısı	345 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	700 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	86 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	345 lm
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4 W
Lamba Akımı (Nom)	24 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,6
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C

# CorePro LED spot MV

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	PAR16
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,048 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
EPREL Tescil Numarası	391911
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------


## Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

## Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Tam ürün adı	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Tam ürün kodu	871951435883600
Sipariş kodu	35883600
Malzeme No. (12NC)	929002068302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514358836
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514358843

## Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


# CorePro LED spot MV

## Fotometrik bilgi




## Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

## Kullanım Ömrü



## Life Expectancy Diagram



## Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

