



Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh

CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện hiện có với đế LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế nâng cấp cho đèn chiếu điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LEDspot
Tham chiếu đo thông lượng	Narrow Cone
Thời hạn bảo hành	2 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn

Mã màu	830 [CCT of 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông	345 lm
Cường độ sáng (Danh định)	700 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	86 lm/W

Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	345 lm
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	RG1

Vận hành và điện


Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	4 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	24 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,6

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Vật liệu bóng đèn	Thủy tinh
Hình dạng bóng đèn	PAR16
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,048 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Cấp hiệu quả năng lượng	F
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	4 kWh
Số đăng ký EPREL	391911
Dấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
EyeComfort	Có
Giá trị nhấp nháy (PstLM) - Giá trị nhấp nháy theo EN 61000-3-3	1

Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,4
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Điều kiện ứng dụng	
Có thể dùng trong các ứng dụng chiếu sáng trong nhà không	No
Công nghệ không dây	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Tên sản phẩm đầy đủ	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Mã sản phẩm đầy đủ	871951435883600
Mã đơn hàng	929002068302
Số vật liệu (12NC)	929002068302
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514358836
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8719514358843

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

