



# LED con forma de A

## LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10

LEDbulb, A60, 70 W, E27, 2700 K, 806 lm, 15000 hora(s)

LEDbulb, A60, 70 W, E27, 2700 K, 806 lm, 15000 hora(s), 94.00 lm/W

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W

Corriente de la lámpara (nominal)	45 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0,060 kg

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

# LED con forma de A

## Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10
Nombre del producto completo	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10
Full EOC	871869975524900
Descripción de código local	LEDbulb 8.5-60W A60 E27 927 DIM 1PF/10



Código del pedido	929002069111
N.º de material (12NC)	929002069111
Código local	929002069111
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699755249
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699755256

## Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	60 mm	110 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10

Light Distribution Diagram - LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10


# LED con forma de A

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10



LEDBulb CorePro E27 A60

