



LED B11

5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20

MasterClass, LEDbulb, B11, 60 W, E12, 2700 K, 2200 K, 500 lm, 15000 hora(s), Cristal

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E12
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LEDbulb
Información técnica sobre la luz	
Código de color	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Flujo luminoso	500 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 2200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	60 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.75
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal

LED B11

Longitud total	100 mm
Ancho total	35 mm
Altura total	100 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	100 x 35 x 100 mm
Forma del foco	B11
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Wet location
Peso neto (pieza)	0.020 kg

Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	Yes
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto


Nombre del producto del pedido	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20
Nombre del producto completo	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20
Código del pedido	929002204504
N.º de material (12NC)	929002204504
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677549336
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677549331

Plano de dimensiones




Product	D	C
5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	35 mm	100 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20



Spectral Power Distribution Colour - 5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20

