



Rede elétrica industrial e de varejo TrueForce LED (Highbay – HPI/SON/HPL)

TForce HB 140W E40 840 WB LA

LED Highbay, Highbay, Emergência/rede elétrica, 110–277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

LED Highbay, Highbay, Emergência/rede elétrica, 110–277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Casquilho	E40	Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Ciclo de comutação	50.000	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,00 lm/W
Lighting Technology	LED Highbay	Consistência da cor	<6
Período de garantia	5 anos	Color rendering index (CRI)	80
Dados técnicos de luz		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °	Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Fluxo luminoso	20.000 lm	Consumo de energia	140 W

Rede elétrica industrial e de varejo TrueForce LED (Highbay – HPI/SO/HP/L)

Corrente de lâmpada (Máx.)	1.450 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	660 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,9
Tensão (Nom.)	110-277 V
Potência equivalente (somente LED HID)	HPI 400W
Compatibilidade com reator	Emergência/rede elétrica

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	Highbay
Peso líquido (peça)	1,100 kg

Aprovação e aplicação

Produto energeticamente eficiente	Sim
-----------------------------------	-----

Consumo de energia kWh/1000 h	140 kWh
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condições de aplicação

Tecnologia sem fio	Não se aplica
--------------------	---------------

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	TForce HB 140W E40 840 WB LA
Nome do produto completo	TForce HB 140W E40 840 WB LA
Full EOC	871869973266000
Descrição do código local	LED TrueForce HB E40 130° 140W 4000K
Código de encomenda	929002281712
Nº do material (12NC)	929002281712
Código local	929002281712
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699732660
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
EAN/UPC – caixa	8718699732677

Desenho dimensional



Product	D	C
TForce HB 140W E40 840 WB LA	250 mm	290 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - TForce HB 140W E40 840 WB LA

General uniform lighting - TForce HB 140W E40 840 WB LA

Rede elétrica industrial e de varejo TrueForce LED (Highbay – HPI/SON/HPL)

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TForce HB 140W E40 840 WB LA

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce HB 140W E40 840 WB LA

