



TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

TForce HB 140W E40 865 WB LA

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E40	Designación de color	luz natural fría
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Ciclo del interruptor	50.000	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,00 lm/W
Lighting Technology	LED Highbay	Consistencia de color	<6
Periodo de garantía	5 años	Índice de producción de color (IRC)	80
Información técnica sobre la luz		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	120 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	20.000 lm	Consumo de energía	140 W

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Corriente de la lámpara (máx.)	1.450 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	660 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	110-277 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	HPI 400W
Compatibilidad de balastos	Emergencia/red eléctrica

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	Highbay
Peso neto (pieza)	1,100 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
-------------------------------	----

Consumo energético kWh/1000 h	140 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	TForce HB 140W E40 865 WB LA
Nombre del producto completo	TForce HB 140W E40 865 WB LA
Full EOC	871869973270700
Código del pedido	929002281912
N.º de material (12NC)	929002281912
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699732707
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718699732714

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce HB 140W E40 865 WB LA	250 mm	290 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce HB 140W E40 865 WB LA

Light Distribution Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TForce HB 140W E40 865 WB LA

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

