TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

TForce HB 140W E40 865 WB LA

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED Highbay
Período de garantía	5 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	120 °
Flujo luminoso	20.000 lm

Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	140 W

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Corriente de la lámpara (máx.)	1.450 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	660 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	110-277 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	HPI 400W
Compatibilidad de balastos	Emergencia/red eléctrica

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C

Controles y atenuación

Regulable	No

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	Highbay
Peso neto (pieza)	1,100 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	140 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto

Nombre del producto del pedido	TForce HB 140W E40 865 WB LA
Nombre del producto completo	TForce HB 140W E40 865 WB LA
Full EOC	871869973270700
Código del pedido	929002281912
N.° de material (12NC)	929002281912
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699732707
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718699732714

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce HB 140W E40 865 WB LA	250 mm	290 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - TForce HB 140W E40 865 WB LA



Light Distribution Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TForce HB 140W E40 865 WB LA

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce HB 140W E40 865 WB LA

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.