



CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

CorePro, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 5000 K, 1100 lm, 25000 hora(s), Plástico

Lámparas regulables en formato A que ofrecen más de 25.000 horas de vida útil. Lámparas que cumplen con Title 20 y se pueden vender en California, ideales para los espacios comerciales en todo el país.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base | E26 |
| Vida útil nominal | 25.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 950 [CCT of 5000K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 200 ° |
| Flujo luminoso | 1,100 lm |
| Designación de color | luz natural |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 5000 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 90 lm/W |
| Consistencia de color | <4 |
| Índice de producción de color (IRC) | 90 |

| | |
|---|------|
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
|---|------|

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|--------|
| Frecuencia de línea | 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Consumo de energía | 12.2 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 120 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 75 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.7 |
| Voltaje (nominal) | 120 V |

CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

Temperatura

| | |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 90 °C |
|-----------------------------|-------|

Controles y atenuación

| | |
|-----------|--|
| Regulable | Solo con reguladores de intensidad específicos |
|-----------|--|

Mecánica y carcasa

| | |
|-------------------|----------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Material del foco | Plástico |
| Forma del foco | A19 |
| Peso neto (pieza) | 0.060 kg |

Aprobación y aplicación

| | |
|--|--------------|
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Cumple con el T20 | Yes |
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |


Condiciones de aplicación

| | |
|--------------------------------------|----|
| se puede usar en luminarias cerradas | No |
|--------------------------------------|----|

Información del producto



| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre del producto del pedido | 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT |
| Nombre del producto completo | 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT |
| Código del pedido | 929002285204 |
| N.º de material (12NC) | 929002285204 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 046677560997 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 50046677560992 |

Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT | 60 mm | 112 mm |

Datos fotométricos




General uniform lighting - 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

Spectral Power Distribution Colour - 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

