



CorePro Plastic LED bulb



LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat E27- tai B22-kannallisiin valaisimiin, eli niillä voidaan korvata halogeeni- tai hehkulamput suoraan. Muovinen lamppukupu ei pirstoudu helposti. LED-lamput säästävät jopa 80 % energiaa perinteisiin valonlähteisiin verrattuna ja minimoivat huolto- ja vaihtokustannukset 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytentäjäjaksojen määrä	50 000
Lampun tyyppi	LEDbulb
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	2 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	150 °
Valovirta	806 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	100 lm/W

Värin yhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot


Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	55 mA
Vastaavan perinteisen teho	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0.5 s
Tehokerroin	0.6

CorePro Plastic LED bulb

Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	90 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Lampun muoto	A60
Nettopaino	0,023 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1 000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397612
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Käyttökohteiden olosuhteet	
Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Tuoteversion nimi	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
EOC-koodi	872016932471800
Sähkönumero	4724446
12NC-koodi	929002306309
12NC-koodi	929002306309
Sähkönumero	4724446
Pakkauksia laatikossa	12
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169324718
Tuotepakkausten määrä laatikossa	3
Laatikon EAN-koodi	8720169324725



Mittapiirros



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm


CorePro Plastic LED bulb

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT


Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT




General Information 01 Room lighting 01 Page 117

General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

CorePro Plastic LED bulb

