Ampoules LED plastiques CorePro

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	1'055 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Ampoules LED plastiques CorePro

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0.034 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397614
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Conditions d'application	
Technologie sans fil	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Code EOC	872016916907400
Code de commande	8720169169074
Code 12NC	929002306608
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169169074
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169169081

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Ampoules LED plastiques CorePro

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

© 2026 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.