



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	180 °
Işık Akısı	1.055 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RGO

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	10 W
Lamba Akımı (Nom)	90 mA
Güç Eşleniği	75 W
Başlangıç Saati (Nom)	0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.54
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	A60


CorePro LEDbulb

Net Ağırlık (Parça Başı)	0,034 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	397614
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No

Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Tam ürün adı	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Tam ürün kodu	872016916907400
Sipariş kodu	16907400
Malzeme No. (12NC)	929002306608
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169169074
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169169081


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840


CorePro LEDbulb

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

