



# Ecofit Plastik LED ampuller

## LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

LED ampuller, E27 duylu mevcut armatürlerle uyumludur ve düşük ilk yatırım gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	10.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	180 °
Işık Akısı	1.055 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RGO
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	10 W
Lamba Akımı (Nom)	90 mA
Güç Eşleniği	75 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.54
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	95 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

## Ecofit Plastik LED ampuller

### Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,034 kg

### Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	397614
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


### Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

### Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT
Tam ürün adı	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT
Tam ürün kodu	872110305768600
Sipariş kodu	05768600
Malzeme No. (12NC)	929002306647
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103057686
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8721103057693

### Boyutlu çizim



Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	60 mm	108 mm

### Fotometrik bilgi




General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT


# Ecofit Plastik LED ampuller

## Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

## Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT



Life Expectancy Diagram

