



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	180 °
Işık Akısı	1.521 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	117 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	13 W
Lamba Akımı (Nom)	105 mA
Güç Eşleniği	100 W
Başlangıç Saati (Nom)	0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.54
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	95 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	A60


# CorePro LEDbulb

Net Ağırlık (Parça Başı)	0,045 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	13 kWh
EPREL Tescil Numarası	397615
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre 1 titreme değeri	
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0.4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

## Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
Tam ürün adı	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
Tam ürün kodu	872016916901200
Sipariş kodu	16901200
Malzeme No. (12NC)	929002306808
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169169012
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169169029

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm

## Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827


# CorePro LEDbulb

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

