



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	1 521 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	13 W
lyskildestrøm (nom.)	105 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,54

CorePro Plastic LEDbulbs

Spenning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,045 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	696293
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
Full EOC	872016916925800
Lokal kodebeskrivelse	3756816
Bestillingskode	929002307008
Materialenr. (12NC)	929002307008
Lokal bestillingskode	3756816
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169169258
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169169265


Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

CorePro Plastic LEDbulbs


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

CorePro Plastic LEDbulbs

