



Contractor-grade Plastic (Non- Dimmable) A-Shape Lamps

10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT

Contractor grade, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 5000 K, 1000 lm,
15000 hora(s), Plástico

Contractor grade, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 5000 K, 1000 lm, 15000 hora(s),
Plástico, 100 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,000 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W

Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	10 W
Corriente de la lámpara (nominal)	185 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5

Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Damp location
Peso neto (pieza)	0.030 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto



Nombre del producto del pedido	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT
Nombre del producto completo	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT
Código del pedido	929002311664
N.º de material (12NC)	929002311664
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677588915
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677588910

Plano de dimensiones



Product	D	C
10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	106 mm

Datos fotométricos





General Uniform Lighting - 10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT

Spectral Power Distribution Colour - 10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT

General uniform lighting - 10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT

Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT

