



Tubos LED Ecofit T8

Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Entry, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Entry, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Datos del producto

Información general			
Tapa-base	G13	Corriente de la lámpara (nominal)	130 mA
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Equivalente en potencia en vatios	36 W
Ciclo del interruptor	50.000	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Lighting Technology	LEDtube	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Periodo de garantía	1 años	Factor de potencia (fracción)	0.5
		Voltaje (nominal)	220-240 V
		LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
		Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Código de color	765 [CCT of 6500K]	T° estuche máxima (nominal)	55 °C
Ángulo de haz (nominal)	240 °		
Flujo luminoso	1.600 lm	Controles y atenuación	
Designación de color	luz natural fría	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Mecánica y carcasa	
Consistencia de color	<7	Acabado de la luz	Blanco
Índice de producción de color (IRC)	70	Material del foco	Cristal
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Forma del foco	T8
		Peso neto (pieza)	0,200 kg
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	16 W		

Tubos LED Ecofit T8

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Si
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13
--------------------------------	----------------------------------



Nombre del producto completo	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13
Full EOC	872110303785500
Código del pedido	929002351912
N.º de material (12NC)	929002351912
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103037855
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8721103037862

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Light Distribution Diagram - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Tubos LED Ecofit T8


Datos fotométricos




Technical Parameters 43 Page 10

General uniform lighting - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13


Lifetime



Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Life Expectancy Diagram

