



MASTER LED tüp InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

Rad Philips MASTER LEDtube integruje LED svetelný zdroj do telesa tradičných žiaroviek. Jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiaroviek. Tieto trubice T5 predstavujú správnu voľbu z hľadiska absolútneho výkonu a sú navrhnuté tak, aby obstáli v podmienkach každodenného používania. Vďaka bezkonkurenčným úsporám, ktoré sa dosiahnu vďaka nízkej spotrebe energie a mimoriadne dlhej životnosti, sú tieto LED trubice T5 správnou voľbou pri všetkých náročných aplikáciách.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Nominal kullanım ömrü	60.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	5 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	200 °
Işık Akısı	3.900 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	30K to 60K Hz
Giriş Frekansı	30K ila 60K Hz
Güç Tüketimi	26 W
Lamba Akımı (Maks)	620 mA
Lamba Akımı (Min)	300 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s

MASTER LED tüp InstantFit HF T5

Güç Faktörü (Kesir)	0.92
Voltaj (Nom)	20-90 V
Floresan lamba gücüne LED alternatifi	54W TL5 HO
Şebekede ani akım	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
- Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
- Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke)	-
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde	-
- Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde	-
- Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	50 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
----------------	--

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.200 mm

Lamba Biçimi	T5
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,160 kg


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	26 kWh
EPREL Tescil Numarası	1384141
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Tam ürün adı	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Tam ürün kodu	871869974953800
Sipariş kodu	74953800
Malzeme No. (12NC)	929002352102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699749538
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718699749545



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm


MASTER LED tüp InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
OE

Life Expectancy Diagram



LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

