



Bombillas LED de filamento clásico

LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10

LEDbulb, G16.5, 40 W, E27, 2700 K, 500 lm, 15000 hora(s)

LEDbulb, G16.5, 40 W, E27, 2700 K, 500 lm, 15000 hora(s), 111.00 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	500 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	111.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4.5 W

Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	G16.5
Peso neto (pieza)	0.019 kg


Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Bombillas LED de filamento clásico

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10
Nombre del producto completo	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10



Código del pedido	929002355542
N.º de material (12NC)	929002355542
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677558819
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677558814

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	52 mm	87 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10

Light Distribution Diagram - LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10


Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827
CLND1PF/10

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10

