



Becuri LED cu filament clasic

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W

Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lămpă (nom.)	60 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51

Becuri LED cu filament clasic

Tensiune (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	45 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Material bec	Sticlă
--------------	--------

Lungime totală	140 mm
----------------	--------

Lățime totală	95 mm
---------------	-------

Înălțime totală	140 mm
-----------------	--------

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	140 x 95 x 140 mm
---	-------------------

Formă bec	G95
-----------	-----

Greutate netă (bucată)	0,070 kg
------------------------	----------

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	E
-------------------------------	---

Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
------------------------------	-------

Număr de înregistrare EPREL	1825124
-----------------------------	---------

În conformitate cu RoHS	Da
-------------------------	----

EyeComfort	Da
------------	----

Inovații LED	EyeComfort
--------------	------------

Valoare pâlpâire (PstLM)	1
--------------------------	---

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
----------------------------------	-----

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Tehnologie fără fir	Nu se aplică
---------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4
---------------------	---

Numele complet al produsului	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4
------------------------------	---

Full EOC	871869976469200
----------	-----------------

Cod de comandă	76469200
----------------	----------

Număr material (12NC)	929002370801
-----------------------	--------------


Numărător – Cantitate per pachet	1
----------------------------------	---

EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764692
------------------------	---------------

Numărător SAP – Pachete per exterior	4
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Cutie	8718699764708
-----------------	---------------



Cote



Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm


Becuri LED cu filament clasic

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Becuri LED cu filament clasic

