PHILIPS

Lighting

Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LEDbulb
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років

Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Світловий потік	806 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	115,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	7 W
Струм у лампі (ном.)	60 mA
Еквівалент потужності у ватах	60 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51

Classic filament LEDbulbs

Напруга (ном.)	220-240 V

Температура

Макс. T-Case (ном.)	45 °C

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Матеріал лампи	Скло
Загальна довжина	140 mm
Загальна ширина	95 mm
Загальна висота	140 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	140 x 95 x 140 mm
Форма лампи	G95
Вага нетто (шт.)	0,070 kg

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	E
Споживання енергії кВт/1000 год	7 kWh
Реєстраційний номер EPREL	1825124
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Комфорт для очей	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4
Повна назва виробу	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4
Повний код виробу	871869976469200
Код замовлення	929002370801
Номер матеріалу (12NC)	929002370801
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699764692
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699764708

Розміри



Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Classic filament LEDbulbs

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Classic filament LEDbulbs

© 2023 Signify Holding Всі права захищені. Signify не надає жодних заяв або гарантій щодо точності чи повноти інформації, наведеної тут, і не несе відповідальності за будь-які дії, що покладаються на неї. Інформація, представлена в цьому документі, не призначена як будь-яка комерційна пропозиція та не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не погоджено Signify. Philips і емблема Philips Shield є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Серпень 28 - Дані можуть бути змінені