



Becuri LED cu filament clasic

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.055 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	124,00 lm/W

Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8,5 W
Curent lămpă (nom.)	70 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,52

Becuri LED cu filament clasic

Tensiune (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Lungime totală	177 mm
Lăime totală	125 mm
Înălțime totală	177 mm
Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)	177 x 125 x 177 mm
Formă bec	G120
Greutate netă (bucată)	0,100 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Număr de înregistrare EPREL	374886
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da

Inovații LED	EyeComfort
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Tehnologie fără fir	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Numele complet al produsului	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Cod de comandă	76475300
Număr material (12NC)	929002371101
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764753
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699764760

Cote



Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Becuri LED cu filament clasic

