



Klasické LED žárovky s vláknem

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.


Údaje o produktu

Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27		<6
Nominální životnost	15 000 h	Index podání barev (CRI)	80
Cyklus zapnutí	20 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h		
Lighting Technology	LEDbulb	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	2 roky	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
		Spotřeba energie	13 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	120 mA
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Ekvivalentní příkon	120 W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	2 000 lm	Účinnost (zlomek)	0.51
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W		

Klasické LED žárovky s vláknem

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Celková délka	121 mm
Celková šířka	70 mm
Celková výška	121 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	121 x 70 x 121 mm
Tvar žárovky	A67
Celková hmotnost (kus)	0,034 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Registrační číslo EPREL	374903
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort

Rozměrové výkresy





Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4
Celý název výrobku	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4
Full EOC	871869976453100
Kód objednávky	76453100
Číslo materiálu (12NC)	929002371901
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699764531
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699764548

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	70 mm	121 mm


Klasické LED žárovky s vláknem

Fotometrické údaje



General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Klasické LED žárovky s vláknem

