



# Classic filament LED bulbs

## LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen ja energiatehokkaaseen LED-teknologiaan. Lämpimän valkoinen valo luo tunnelmaa, ja LED-teknologia mahdollistaa noin 90 % energiansäästöt perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkeäjäjaksojen määrä	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Lampun tyyppi	LEDbulb
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	2 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	2 000 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	153,00 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	13 W
Lampun virta (nim.)	120 mA
Vastaavan perinteisen teho	120 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,51
Jännite (nim.)	220–240 V

# Classic filament LED bulbs

Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Kokonaispituus	121 mm
Kokonaisleveys	70 mm
Kokonaiskorkeus	121 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	121 x 70 x 121 mm
Lampun muoto	A67
Nettopaino	0,034 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1 000 h	13 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374903
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Erityisominaisuus	EyeComfort

Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


  

Käyttökohteiden olosuhteet	
Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4
Tuoteversion nimi	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4
EOC-koodi	871869976453100
12NC-koodi	929002371901
12NC-koodi	929002371901
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699764531
Tuotepakkausten määrä laatikossa	4
Laatikon EAN-koodi	8718699764548



## Mittapiirros



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	70 mm	121 mm


# Classic filament LED bulbs

## Valonjakotiedot




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

## Classic filament LED bulbs

