PHILIPS

Lighting

Classic filament LEDbulbs

D A↑G

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LEDbulb
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років

Світлотехнічні	
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Кут променю (ном.)	300 °
Світловий потік	2 000 lm
Позначення кольору	Холодне денне світло
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	153,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	13 W
Струм у лампі (ном.)	120 mA
Еквівалент потужності у ватах	120 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51

Classic filament LEDbulbs

Напруга (ном.)	220-240 V

Температура

Макс. T-Case (ном.)	60 °C

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Матеріал лампи	Скло
Загальна довжина	121 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна висота	121 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	121 x 70 x 121 mm
Форма лампи	A67
Вага нетто (шт.)	0,034 kg

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	D
Споживання енергії кВт/1000 год	13 kWh
Реєстраційний номер EPREL	374904
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Комфорт для очей	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Повна назва виробу	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Повний код виробу	871869976455500
Код замовлення	929002372001
Номер матеріалу (12NC)	929002372001
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699764555
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699764562

Розміри



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Classic filament LEDbulbs

Фотометричні дані



General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Classic filament LEDbulbs

© 2023 Signify Holding Всі права захищені. Signify не надає жодних заяв або гарантій щодо точності чи повноти інформації, наведеної тут, і не несе відповідальності за будь-які дії, що покладаються на неї. Інформація, представлена в цьому документі, не призначена як будь-яка комерційна пропозиція та не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не погоджено Signify. Philips і емблема Philips Shield є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Серпень 28 - Дані можуть бути змінені