



Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Γωνία δέσμης (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	E27	Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	Φωτεινή ροή	2.000 lm
Κύκλος λειτουργίας	20.000	Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Lighting Technology	LEDbulb	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	153,00 lm/W
Περίοδος εγγύησης	2 έτη	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	13 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	120 mA
Αντίστοιχη ισχύς	120 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	A67
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,040 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	13 kWh

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Αρ. εγγραφής EPREL	374904
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται


Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434657400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED120E2786FRG
Κωδικός παραγωγέας	34657400
Αρ. υλικού (12NC)	929002372002
Τοπικός κωδικός	CLED120E2786FRG
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514346574
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514346581


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass


Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

