



Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	2 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	13 W
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	lyskildestrom (nom.)	120 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvarer	120 W
Lysytelse	2 000 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	6500 K	Effektfaktor (brøk)	0.51
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	153,00 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A67
Nettvekt (stykk)	0,040 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374904
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434657400
Bestillingskode	929002372002
Materialenr. (12NC)	929002372002
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514346574
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514346581

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

