



CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Glass High Lumen bulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,040 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374904
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No



Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434657400
Beställningsnummer	929002372002
Materialnummer (12NC)	929002372002
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346574
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346581

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

CorePro Glass High Lumen bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

