



Becuri LED cu filament clasic

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	2.452 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	140,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	17,5 W
Curent lămpă (nom.)	150 mA
Echivalent putere	150 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Becuri LED cu filament clasic

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Lungime totală	121 mm
Lățime totală	70 mm
Înălțime totală	121 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	121 x 70 x 121 mm
Formă bec	A67
Greutate netă (bucată)	0,034 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	18 kWh
Număr de înregistrare EPREL	374905
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort
Valoare pălpăire (PstLM)	1

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

Tehnologie fără fir	Nu se aplică
---------------------	--------------

Date despre produs


Nume comandă produs	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Numele complet al produsului	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Cod de comandă	76457900
Număr material (12NC)	929002372601
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764579
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699764586

Cote




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Becuri LED cu filament clasic

Date fotometrice



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

