



Corepro High Lumen LEDbulb

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|--------------------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LEDbulb |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.) | 300 graden |
| Lichtstroom | 2.452 lm |
| Kleuraanduiding | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 140,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 | |
|--|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 17,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 150 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 150 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0.51 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 60 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |

Corepro High Lumen LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking | Mat |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | A67 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,040 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 18 kWh |
| EPREL-registratienummer | 374905 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |


Toepassingsomstandigheden

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |
|-----------------------|---------------------|

Productgegevens


| | |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G |
| Volledige productnaam | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G |
| Full EOC | 871951434661100 |
| Bestelcode | 8719514346611 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002372602 |
| Lokale code | 34661100 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514346611 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514346628 |

Maatschets




| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G | 70 mm | 121 mm |

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Corepro High Lumen LEDbulb


Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting - CorePro LEDbulbND 150W E27 A67 827 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDbulbND 150W E27 A67 827 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulbND 150W E27 A67 827 FR G

