



Klasické LED žárovky s vláknem

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu


Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27		<6
Nominální životnost	15 000 h	Index podání barev (CRI)	80
Cyklus zapnutí	20 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LEDbulb	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	2 roky	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	17,5 W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Proud zdroje (jmen.)	150 mA
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Ekvivalentní příkon	150 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	2 452 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Účinnost (zlomek)	0.51
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W		

Klasické LED žárovky s vláknem

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Celková délka	121 mm
Celková šířka	70 mm
Celková výška	121 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	121 x 70 x 121 mm
Tvar žárovky	A67
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo EPREL	374906
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



LED inovace	EyeComfort
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Celý název výrobku	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869976459300
Kód objednávky	76459300
Číslo materiálu (12NC)	929002372701
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699764593
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699764609

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4


Klasické LED žárovky s vláknem

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

