



Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.


Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | | | |
|--|--------------------|---|------------------|
| Βάση-κάλυμμα | E27 | Γωνία δέσμης (ονομ.) | 300 μοίρα(ες) |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής | 15.000 h | Φωτεινή ροή | 2.452 lm |
| Κύκλος λειτουργίας | 20.000 | Ανάθεση χρωμάτων | Ψυχρό λευκό (CW) |
| Lighting Technology | LEDbulb | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 4000 K |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | 140,00 lm/W |
| Περίοδος εγγύησης | 2 έτη | Συνάφεια χρωμάτων | <6 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |
| Κωδικός χρώματος | 840 [CCT of 4000K] | LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % |

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

| | |
|--|--------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 17,5 W |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 150 mA |
| Αντίστοιχη ισχύς | 150 W |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού | 0,5 s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0,51 |
| Τάση (ονομ.) | 220-240 V |
| Θερμοκρασία | |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 60 °C |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
| Με ρύθμιση έντασης | Όχι |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα | |
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Mat |
| Υλικό λαμπτήρα | Γυαλί |
| Σχήμα λαμπτήρα | A67 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0,040 kg |
| Έγκριση και Εφαρμογή | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | D |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 18 kWh |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Αρ. εγγραφής EPREL | 374906 |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι |
| EyeComfort | Ναι |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
| Στροβοσκοπικό εφέ | 0,4 |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20 έως +45 °C |

Προϋποθέσεις εφαρμογής

| | |
|--|----|
| μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά; | No |
|--|----|



Στοιχεία προϊόντος

| | |
|--|---|
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G |
| Πλήρες όνομα προϊόντος | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G |
| Full EOC | 871951434663500 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CLED150E2784FRG |
| Κωδικός παραγγελίας | 34663500 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 929002372702 |
| Τοπικός κωδικός | CLED150E2784FRG |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8719514346635 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10 |
| EAN/UPC - Κιβώπο | 8719514346642 |

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G | 70 mm | 121 mm |


Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass



© 2025 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2025, Δεκέμβριος 12 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές