



# Klasické LED žárovky s vláknem

## LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27		<6
Nominální životnost	15 000 h	Index podání barev (CRI)	80
Cyklus zapnutí	20 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LEDbulb	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	2 roky	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	23 W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Proud zdroje (jmen.)	200 mA
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Ekvivalentní příkon	200 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	3 452 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Účinnost (zlomek)	0.51
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W		

# Klasické LED žárovky s vláknem

<b>Teplota okolí</b>	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Řízení a stmívání</b>	
Stmívatelné	Ne
<b>Mechanické a materiály</b>	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Celková délka	165 mm
Celková šířka	95 mm
Celková výška	165 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	165 x 95 x 165 mm
Tvar žárovky	A95
Celková hmotnost (kus)	0,104 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	374909
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



LED inovace	EyeComfort
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
<b>Podmínky použití</b>	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
<b>Označení a balení</b>	
Objednávací název produktu	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Celý název výrobku	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Kód objednávky	76465400
Číslo materiálu (12NC)	929002373001
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699764654
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699764661

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4


# Klasické LED žárovky s vláknem

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

