



# Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

## CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

Nämä klassisen tyylikkää CorePro LED -lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Erinomainen valinta ihmisille, jotka etsivät jälkiasennettavaa LED-lamppua. Nämä suuren valovoiman LED-lamput säästävät 90 % energiaa verrattuna perinteisiin lamppuihin. Suuren valotehon CorePro LED -lamput antavat erinomaisen valon laadun. Energiaa säästävän LED-valaistuksen käyttöikä on 15 000 tuntia, mikä vähentää ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lampun kanta	E27	Valovirta	3 452 lm
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia	Värimike	Cool Daylight
Kytkenäjaksojen määrä	20 000	Väriämpötila (nim.)	6500 K
Lampun tyyppi	LEDbulb	Valotehokkuus (nimellinen)	150,00 lm/W
Hyötyvalovirta	Sphere	Väriyhtenäisyys	<6
Takuuaika	2 vuotta	Värintoistoindeksi (CRI)	80
		Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
		Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG1
Valaistuksen tekniset tiedot			
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]		
Keilakulma (nim.)	300 °		

# Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	23 W
Lampun virta (nim.)	200 mA
Vastaavan perinteisen teho	200 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,51
Jännite (nim.)	220–240 V

## Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	55 °C
--	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Lampun muoto	A95
Nettopaino	0,086 kg

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1 000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374910

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


## Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

## Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
Tuotteen nimi	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
EOC-koodi	871951434671000
Sähkönumero	4725380
12NC-koodi	929002373102
12NC-koodi	929002373102
Sähkönumero	4725380
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514346710
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8719514346727



## Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm


# Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

## Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

## Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

