



Σωλήνες LED Ecofit T8

Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, Διπλό άκρο, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 15000 h

Κάντε αναβάθμιση σε αποδοτικούς λαμπτήρες LEDtube μεγάλης διάρκειας ζωής με τους λαμπτήρες Ecofit LED tubes. Οι λαμπτήρες Ecofit LED tubes είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού με σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία LED. Καλή ποιότητα φωτός με ένα εφέ φυσικού φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού με χαμηλή αρχική επένδυση – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	765 [CCT of 6500K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	1.800 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	100,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<7
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	18 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	155 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Συμβατότητα μπάλαστ	EM/Τάση δικτύου

Σωλήνες LED Ecofit T8

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Μήκος προϊόντος	1.200 mm
Συνολικό μήκος	1.214 mm
Συνολικό πλάτος	28 mm
Συνολικό ύψος	1.214 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	1214 x 28 x 1214 mm
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,200 kg


Έγκριση και Εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
Σημάνσεις εγκρίσεων	Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS Πιστοποιητικό KEMA Keur
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	18 kWh

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Καινοτομίες LED	EyeComfort
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13
Πλήρες όνομα προϊόντος	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13
Full EOC	871869976013700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDTDE12018765
Κωδικός παραγωγέας	76013700
Αρ. υλικού (12NC)	929002375408
Τοπικός κωδικός	LEDTDE12018765
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699760137
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718699760144


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Σωλήνες LED Ecofit T8


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13




Light Distribution Diagram - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13




General uniform lighting - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

Διάρκεια ζωής





LEDtube 15K FailureRate



Life Expectancy Diagram


Σωλήνες LED Ecofit T8

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

LEDtube 15K LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

