



Klasszikus izzószálas LED fényforrások

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Névleges élettartam	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Kapcsolási ciklus	20 000	Működtetés és elektronika	
Névleges élettartam (óra)	15 000 h	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	2,3 W
Színkód	818 [CCT of 1800K]	Fényforrás árama (névleges)	21 mA
Színkód	818 [CCT of 1800K]	Teljesítmény-egyenérték	11 W
Fényáram	100 lm	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Színmegjelölés	1800	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	1800 K	Teljesítménytényező (tört)	0,54
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	43 lm/W	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színkonzisztencia	<6		
Színvisszaadási index (CRI)	80		

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 40 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem


Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	füstös
Fényforrás anyaga	Üveg
Teljes hossz	106 mm
Teljes szélesség	60 mm
Teljes magasság	106 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	106 × 60 × 106 mm
Fényforrásbúra formája	A60
Nettó tömeg (darab)	0,028 kg


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
LED-es innovációk	EyeComfort

Méretezett rajza



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben? No

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Teljes terméknév	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Full EOC	871869975963600
Rendelési kód	75963600
Cikkszám (12NC)	929002380501
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699759636
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699759643


Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4


Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Fotometriai adatok



General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Élettartam



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

