



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

### Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	GY6.35	Färgåtergivningsindex	<6
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80
Driftcykel	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDspot	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	- Hz
Garantitid	2 år	Ingångsfrekvens	- Hz
Ljusteknik		Strömförbrukning	1,8 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	260 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	20 W
Ljusflöde	205 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0,6
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113 lm/W		

# CorePro LEDcapsule LV

Spänning (nom)	ac electronic 12 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	71 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Kapsel
Nettovikt (styck)	0,010 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	374877
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,4

Stroboskopisk effekt	1
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Beskrivning av lokal kod	8295593
Beställningsnummer	929002389702
Materialnummer (12NC)	929002389702
Lokal kod	8295593
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699767792
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699767808



## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm


# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

## CorePro LEDcapsule LV

