



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2.5 years
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	270 grad(er)
Lysytelse	650 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,2 W
lyskildestrom (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

# Classic filament LEDbulbs

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Speilkrone
Lyspæremateriale	Glass
Total lengde	106 mm
Total bredde	60 mm
Total høyde	106 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	106 x 60 x 106 mm
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,060 kg

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1825215
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	EyeComfort
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


## Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Fullstendig produktnavn	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Full EOC	871869978247400
Bestillingskode	929002412801
Materialenr. (12NC)	929002412801
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699782474
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699782481


## Målskisse




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

# Classic filament LEDbulbs


## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4




General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

## Classic filament LEDbulbs

