



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.


Product gegevens

| Algemene informatie | | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Lampvoet | E27 | | 124,00 lm/W |
| Nominale levensduur | 15.000 hr | Kleurconsistentie | <6 |
| Schakelcyclus | 20.000 | Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| Lamptype | LEDbulb | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Garantieperiode | 2 jaar | | |
| Gegevens lichttechniek | | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] | Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Bundelhoek (nom.) | 300 graden | Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Lichtstroom | 1.055 lm | Energieverbruik | 8,5 W |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) | Lampstroom (nom.) | 70 mA |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K | Overeenkomstig vermogen | 75 W |
| | | Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| | | Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |


CorePro LEDbulb - Glas

| | |
|--|-----------|
| Arbeidsfactor | 0.52 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 50 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampafwerking | Mat |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | A60 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0.030 kg |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 9 kWh |
| EPREL-registratienummer | 374883 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

| | |
|---|--|
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |
| Toepassingsomstandigheden | |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Volledige productnaam | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Full EOC | 871951434704500 |
| Bestelcode | 8719514347045 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002425192 |
| Lokale code | 34704500 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514347045 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514347052 |


| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60
830FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60
830FRG

