



Velas y gotas LED versión estándar

LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 350 lm, 15000 hora(s)

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	350 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Velas y gotas LED versión estándar

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	65 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	B35
Peso neto (pieza)	0.026 kg

Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
Nombre del producto completo	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
Full EOC	871951425405300
Código del pedido	929002426411
N.º de material (12NC)	929002426411
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514254053
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514254060

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Velas y gotas LED versión estándar

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

