



Velas y gotas LED versión estándar

LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E14
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	350 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	3.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	B35
Peso neto (pieza)	0.026 kg

Velas y gotas LED versión estándar

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
Nombre del producto completo	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF



Full EOC	871951425407700
Código del pedido	929002426511
N.º de material (12NC)	929002426511
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514254077
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514254084

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

Datos fotométricos




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

General uniform lighting - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

Velas y gotas LED versión estándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

