



# Standard LED candles & lusters

## LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	350 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz

Consumo de energia	3,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	55 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	B35
Peso líquido (peça)	0,026 kg


Aprovação e aplicação	
Compatível com EU RoHS	Sim

## Standard LED candles & lusters

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
<b>Condições de aplicação</b>	
Tecnologia sem fio	Não se aplica
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
Nome do produto completo	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
Full EOC	871951425407700



Descrição do código local	Lâmpada LED Vela 3,5W-6500K-MV- E14/E27
Código de encomenda	929002426511
Nº do material (12NC)	929002426511
Código local	929002426511
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514254077
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8719514254084

## Desenho dimensional



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

## Dados fotométricos




OSRAM KÖNIGSWALD GbR Philips Lighting BV Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV  
B35FRND 1PF

General uniform lighting - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

## Standard LED candles & lusters

### Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

### Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

