



SceneSwitch LED-Lampen

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A60, Nein, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	E27	Ähnlichste Farbtemperatur	2700 2500 2200 K
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W
Schaltzyklus	20.000	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Systemleistung	7,5 W
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Lampenstrom (Nom)	43 mA
		Startzeit (Nom)	0,5 s

SceneSwitch LED-Lampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Gesamte Länge	104 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	104 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	104 x 60 x 104 mm
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,034 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	739282
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen



EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4

Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar



Produktdaten

Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871951426396300
Bestellcode	26396300
Material-Nr. (12NC)	929002445558
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514263963
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514263970

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm


SceneSwitch LED-Lampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

SceneSwitch LED-Lampen

