



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Sockel	R7s	Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	112,00 lm/W
Schaltzyklus	8.000	Farbkonsistenz	<6
Beleuchtungstechnologie	LEDspot	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Garantiedauer	2 Jahre	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	810 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Systemleistung	7.2 W

## CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

### Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	110 °C
-------------------------	--------

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	R7S
Nettogewicht (Stück)	0,016 kg

### Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	624213
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C


### Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

### Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestellcode	30397300
Material-Nr. (12NC)	929002495002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514303973
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514303980

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm



## CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

