



# CorePro LED linear MV



## CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie		Photobiological safety according to EN 62471	
Lampvoet	R7s	RG0	
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	8.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lamptype	LEDspot	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	7,2 W
Garantieperiode	2 jaar	Lampstroom (nom.)	40 mA
Gegevens lichttechniek		Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtstroom	850 lm	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Arbeidsfactor	0,5
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W	Operationele temperatuur	
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

# CorePro LED linear MV

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0,016 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624211
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
-----------------------------	----------------


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Volledige productnaam	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Bestelcode	8719514303997
Materiaalnr. (12NC)	929002495102
Lokale code	30399700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303997
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514304000

## Maatschets



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

# CorePro LED linear MV

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

