



CorePro LED lineær MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	R7s	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Nominell levetid	15 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Brytersyklus	8 000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDspot	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Referanse for fluksmåling	Sphere	Effektforbruk	7,2 W
Garantiperiode	2 år	lyskildestrom (nom.)	40 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsvare	60 W
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	850 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Effektfaktor (brøk)	0,5
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Spennning (nom.)	220-240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118,00 lm/W		
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		

CorePro LED lineær MV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	R7S
Nettvekt (stykk)	0,016 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	624211
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1



Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Fullstendig produktnavn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Lokal kodebeskrivelse	3758380
Bestillingskode	929002495102
Materialenr. (12NC)	929002495102
Lokal bestillingskode	3758380
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514303997
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514304000

Målskisse



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LED lineær MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

