



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	230 lm
Lysintensitet (nom.)	500 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	230 lm

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3 W
lyskildestrom (nom.)	22 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.55
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

CorePro LEDspot MV

Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	PAR16
Nettvekt (stykk)	0,048 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	400298
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Bruksforhold


Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	Yes
---	-----

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672133900
Lokal kodebeskrivelse	3767078
Bestillingskode	929002495802
Materialenr. (12NC)	929002495802
Lokal bestillingskode	3767078
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696721339
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696721346

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

