



Essential SmartBright LED Downlight

DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200

Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1600 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data

Informasi Umum		Penyebaran sinar lampu luminer	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak		110°
Jumlah unit alat	1 unit	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Teknologi Pencahayaan	LED	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tangga penawaran	Nilai	Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Periode garansi	3 tahun	Lonjakan arus	4,35 A
Teknis Lampu		Waktu masuk tiba-tiba	0,1 ms
Flux Cahaya	1.600 lm	Konsumsi Daya	15 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Faktor Daya (Fraksi)	0,9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	106,00 lm/W	Kabel	Kabel 0,2 m tanpa konektor
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	64
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Tipe optik	Sudut cahaya 110°	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II


Essential SmartBright LED Downlight

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/trafo	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam Plastik
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Matte
Panjang keseluruhan	200 mm
Lebar keseluruhan	200 mm
Tinggi keseluruhan	27 mm
Diameter keseluruhan	200 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	27 x 200 x 200 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/40 [Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Berat Bersih (Bagian)	0,475 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Dimensional drawing



Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C



Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,012 %
Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam

Data Produk	
Nama produk pesanan	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200
Nama lengkap produk	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200
Kode produk lengkap	871951435115800
Kode urutan	929002676538
No. Material (12NC)	929002676538
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514351158
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8719514351165

Essential SmartBright LED Downlight

Photometric data



General uniform lighting - DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200

Light Distribution Diagram - DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200

