



CorePro LED-Lichtleiste



CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

Eine vollständige Produktfamilie mit hellen, schlanken, sicheren und zuverlässigen Produkten. Wählen Sie die optimale Lösung aus vier Lichtstärken/Wattleistungen sowie vier CCTs und genießen Sie eine einfache Installation mit schlanker Bauform.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|-----------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive | Nein |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtstrom | 300 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 130,43 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Betrieb und Elektrik | |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 10,5 W |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 0 W |
| Systemleistung | 10,5 W |
| Leistungsfaktor (Bruchteile) | 1 |
| Kabel | Kabel (0,3 m) ohne Steckverbinder |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | - |

| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse III |
|-------------------------------------|---|
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Steuerungsschnittstelle | abhängig vom Betriebsgerät (1–10 V, DALI..) |
| Konstanter Lichtstrom | Nein |
| Maximaler Dimmlevel | 10 % (abhängig vom Dimmer, ELV) |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Reflektor-Material | - |
| Gesamte Länge | 5.000 mm |
| Gesamte Breite | 8 mm |
| Gesamte Höhe | 1,3 mm |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1 x 8 x 5000 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK00 [Kein Schutz] |
| Nettogewicht (Stück) | 0,100 kg |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | E |

CorePro LED-Lichtleiste



| | |
|--|---------------------------------|
| EPREL-Registrierungsnummer | 620719 |
| Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 °C |
| Initialkennwerte (IEC-konform) | |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Anfängliche Farbsättigung | (0.3818, 0.3797) 5SDCM |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |
| Lebensdauer kennwerte (IEC-konform) | |
| Nutzlebensdauer L70B50 | 35.000 Stunde(n) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M |
| Gesamt-Produktcode | 871951434404400 |
| Bestellcode | 34404400 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002694902 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514344044 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8719514344051 |

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

CorePro LED-Lichtleiste

