

PHILIPS

Lighting



Ταινία Corepro LED



CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Μια πλήρης σειρά ταινιών φωτισμού που είναι φωτεινές, λεπτές, ασφαλείς και αξιόπιστες. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 4 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT, και απολαύστε πανεύκολη εγκατάσταση με λεπτό σχεδιασμό

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Lighting Technology	LED
Περίοδος εγγύησης	3 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	750 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	125,00 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	24 V
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	27 W
Average CLO power consumption	0 W
Κατανάλωση ενέργειας	27 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Καλώδιο	Καλώδιο 0,3 m χωρίς βύσμα
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφάλειας III

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Διασύνδεση ελέγχου	εξαρτάται από τον μετασχηματιστή (1-10V, DALI...)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό ανακλαστήρα	-
Συνολικό μήκος	5.000 mm
Συνολικό πλάτος	8 mm
Συνολικό ύψος	1,3 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	1 x 8 x 5000 mm
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK00 [Χωρίς προστασία]
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,100 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Αρ. εγγραφής EPREL	620718
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της EE	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C

Ταινία Corepro LED

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.4578, 0.4101) 5SDCM
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	35.000 h
-----------------------------------	----------

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγίας προϊόντος	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Full EOC	871951434408200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CPLSTR5M/08W827
Κωδικός παραγωγίας	34408200
Αρ. υλικού (12NC)	929002695102
Τοπικός κωδικός	CPLSTR5M/08W827
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514344082
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514344099


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Ταινία Corepro LED

