



LED pásek Corepro



CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M

Ucelená řada jasně svítících, tenkých, bezpečných a spolehlivých produktů. Vyberte si ten nejvhodnější pro každý projekt ze 4 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si snadnou instalaci díky tenkému designu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Lighting Technology	LED
Záruční lhůta	3 roky
Světelně technické	
Světelný tok	780 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	130,00 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	24 V
Počáteční spotřeba energie CLO	27 W
Průměrná spotřeba energie CLO	0 W
Spotřeba energie	27 W
Účinnost (zlomek)	1
Kabel	Kabel 0,3 m bez konektoru
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Rozhraní řízení	závisí na předřadníku (1–10 V, DALI...)
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	10 % (závisí na stmívači, ELV)

Mechanické a materiály

Materiál reflektoru	-
Celková délka	5 000 mm
Celková šířka	8 mm
Celková výška	1,3 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1 x 8 x 5000 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK00 [Bez ochrany]
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Registrační číslo EPREL	620721
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka CE	Ano
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

